

Garant**Porte-outils à bride, à gauche, Dimension queue / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Classe d'article	21T

Description technique

Vis pour sous-plaquette	259025 12
Bride, vis, ressort	259035 7
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Taille de queue	32 mm
Taille plaquette	19 mm
Sous-plaquette	259031 36
Longueur de tête L ₁	40 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 3232P19
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 36

259031 36

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX20

674248 TX20

Vis pour sous-plaquette 10 pièces Type 2

259026 2

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500