

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 50/19mm


Données de commande

N° commande	250036 50/19
GTIN	4045197772329
Classe d'article	21T

Description

Exécution:

Barres d'alésage PCLNR 95° pour plaquettes CN.

Description technique

Longueur totale L	350 mm
Levier	259015 13
Ø pré-perçage min. D_{min}	63 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Taille plaquette	19 mm
Hauteur de serrage L_2	48 mm
Vis de levier	259018 13
Sous-plaquette	259031 36
Déport L_3	35 mm
Jeu de ressorts	259044 7
Code ISO porte-outils	A50U PCLNR/L19
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	50 mm

Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Levier Type 13	259015 13
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Sous-plaquette Type 36	259031 36
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500