

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 8/06mm****Données de commande**

N° commande	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	9 mm
Taille plaquette	6 mm
Taille de queue	8 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	10 mm
Code ISO porte-outils	SCRCR/L 0808D06
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur totale L	60 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500