

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	18 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur totale L	125 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	22 mm
Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	9 mm
Sous-plaquette	269005 1
Code ISO porte-outils	SCRCR/L 2020K09
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 1	269005 1
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500