

**JEPSON** POWER**Lame de scie en carbure Drytec® Ø 355×25,4 mm, Nombre de dents: 72****Données de commande**

N° commande	078237 72
GTIN	4260052460153
Classe d'article	07E

**Description****Exécution:**

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.

- **Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.**
- **Durée de vie très élevée.**
- **Haute qualité de coupe.**
- **5× réaffûtages possibles.**
- **Usage universel pour l'acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).**

**Remarque(s):**

D'autres lames de scie spéciales, par ex. pour l'aluminium ou l'INOX, sont disponibles sur demande.

**Description technique**

Nombre de dents optimisé pour	Epaisseur matériau 2,5 – 4 mm
Nombre de dents	72
Largeur de coupe B	2,2 mm
Adapté pour	078231 réf. 9435

pour matériau

pour matériaux minces

Type de produit

Lames de scies circulaires