



## Brosse micro-abrasive pour tubes (SiC) Grain 1000, Ø brosse D1: 4,2mm



### Données de commande

N° commande	574476 4,2
GTIN	4017359290644
Classe d'article	57L

### Description

#### Exécution:

Brosses intérieures avec fil torsadé galvanisé et spirale de garnissage simple.  
Soies **fin** en **carbure de silicium (SiC)** en **grain 1000**, Ø soies **0,25 mm**, longueur totale 100 mm.

#### Utilisation:

Les **brosses en nylon abrasif** travaillent à la fois à la pointe et sur les côtés des garnitures. Une libération constante de matériau abrasif neuf garantit une **abrasion uniforme**. Pour l'**ébavurage** d'alésages (sécants), de gorges de joints toriques, ainsi que pour le **nettoyage** et le **polissage** de buses et de petits alésages hydrauliques.

### Description technique

Ø brosse D <sub>1</sub>	4,2 mm
Longueur de travail L <sub>3</sub>	25 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	2,2 mm
Type de produit	Brosse pour tubes