



Clé à molette à réglage latéral, Longueur totale: 305 mm



Données de commande

N° commande	813940 305
GTIN	7314150191246
Classe d'article	83F

Description

Exécution:

Avec poignée ergonomique en élastomère thermoplastique. Position de la mâchoire 15°. Trempée avec précision, traitée anti-rouille et chromée. Graduation du côté gauche en mm.

Norme:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

Ouverture maximale: 39,5 mm

Longueur totale: 12 pouce

Description technique

Ouverture maximale	39,5 mm
Longueur totale	12 pouce
Longueur totale	305 mm
Poids	750 g
Norme	ASME B107.8M-2003
Norme	UNE 16532
Norme	ISO 6787
Position de la mâchoire	15 degré
Procédé de fabrication	trempé avec précision et traité anti-rouille
Matériau	Alliage d'acier hautes performances

Surface	chromé
Anti-déflagrant	non
Mors réversibles	non
Graduation	oui
Fonction de cliquet	non
Gaine	oui