



Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 20mm



Données de commande

N° commande	290230 20
GTIN	4030741341816
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Pour profil de moletage: RAA 1×BR30°

pour diamètre de molette d_1 : 25 mm

Pour largeur de molette b : 6 mm

pour diamètre de perçage de molette d_2 : 8 mm

Capacité: 10 - 300 mm

Douilles en carbure, anneaux, vis: 299920 2

Description technique

Hauteur tige	20 mm
Capacité	10 - 300 mm
Largeur tige	20 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 2
pour diamètre de perçage de molette d_2	8 mm
pour diamètre de molette d_1	25 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure,
anneau, vis Type 2

299920 2