



Poste de travail informatique, Type: DE



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 951100 DE |
| GTIN | 4045197275936 |
| Classe d'article | 91C |

Description

Exécution:

Sous-armoire avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate, pourvue d'une cloison (au choix : montage à droite ou à gauche), d'un **plateau extensible, charge admissible 45 kg**, avec système empêchant la traction sur les câbles, et d'une tablette galvanisée pour le compartiment tour. Toutes les serrures ont la même clé. Toutes les installations électriques sont aisément accessibles et disposées de manière à ne pas dépasser de la surface de base. Le poste de travail informatique est disponible avec ou sans roulettes (2 fixes et 2 directrices et conductrices d'électricité avec blocage, Ø 125 mm, ainsi qu'une poignée). Tablette de rangement en hêtre multiplis.

Protection électrique : étanche à l'eau et aux poussières suivant **IP41** conformément à DIN/VDE/0470/EN60529.

Livraison:

L'installation électrique fixe comprend une réglette de raccordement (6 prises, 250 V / 16 A avec interrupteur marche / arrêt), un câble de raccordement de 1,2 m, un ventilateur servant de protection contre la surchauffe avec rallonge de 5m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes, tiroir et plateaux extensibles bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Hauteur: 1020 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 725 mm

Hauteur libre bâti: 640 mm

Largeur libre bâti à gauche: 690 mm

Largeur libre bâti à droite: 210 mm

Description technique

| | |
|-----------------------------|--|
| Profondeur | 725 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Poids | 65,5 kg |
| Hauteur | 1020 mm |
| Largeur libre bâti à gauche | 690 mm |
| Hauteur libre bâti | 640 mm |
| Matériau plateau | Hêtre multiplis |
| Largeur libre bâti à droite | 210 mm |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Angle d'ouverture de porte | 225 degré |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Indice de protection IP | IP 41 |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd |

Accessoires

| | |
|---|--------|
| Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet | 914220 |
|---|--------|