

HOLEX

Serre-joint tout acier hautes performances lourd avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 800mm



Données de commande

N° commande	861320 800
GTIN	4045197775139
Classe d'article	82C

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Inclinable jusqu'à 30°.

Utilisation:

Pour sollicitations très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, l'automobile, la mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 22000N.**

Description technique

Porte-à-faux	175 mm
Capacité de serrage	800 mm
Section du rail	40x20 mm

Poids	8,5 kg
Type de produit	Presses

Accessoires

Plaque de pression Type GSP	861121 GSP
Plaque de pression Type GSV	861121 GSV