



Poste de travail informatique, Type: DK



Données de commande

N° commande	951450 DK
GTIN	4045197776549
Classe d'article	91C

Description

Exécution:

Comme les postes de travail informatiques 951100/951150, mais avec compartiment écran TFT à faible encombrement pour écrans plats, verrouillable, avec tablette fixe. Porte à relever réglable progressivement, à maintien automatique avec vitre en polycarbonate.

Sous-armoire avec porte à deux battants à fermeture séparée et vitre en polycarbonate, pourvue d'une cloison (au choix : montage à droite ou à gauche), d'un **plateau extensible, charge admissible 45 kg**, avec système empêchant la traction sur les câbles, et d'une tablette galvanisée pour le compartiment tour. Toutes les serrures ont la même clé. Toutes les installations électriques sont aisément accessibles et disposées de manière à ne pas dépasser de la surface de base. Le poste de travail informatique est disponible avec ou sans roulettes (2 fixes et 2 directrices et conductrices d'électricité avec blocage, Ø 125 mm, ainsi qu'une poignée). Tablette de rangement en hêtre multiplis.

Protection électrique : Etanche à l'eau et aux poussières **IP41** suivant DIN/VDE/0470/EN60529.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, portes, tiroirs et plateaux extensibles bleu signal RAL 5005,

revêtement par poudre.

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41
 Certificat de sécurité: GS TÜV Süd
 Hauteur: 1620 mm
 Largeur: 1000 mm
 Profondeur: 725 mm
 Hauteur libre compartiment écran: 460 mm
 Largeur libre compartiment écran: 690 mm
 Profondeur utile compartiment écran: 230 mm

Description technique

Hauteur libre bâti	640 mm
Largeur	1000 mm
Largeur libre bâti à droite	210 mm
Hauteur	1620 mm
Hauteur libre compartiment écran	460 mm
Profondeur utile compartiment écran	230 mm
Profondeur	725 mm
Poids	65,5 kg
Largeur libre compartiment écran	690 mm
Largeur libre bâti à gauche	690 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP	IP 41
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd

Accessoires

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet	914220
Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet	914221

