



Poste de travail informatique, Type: DK



Données de commande

N° commande	951502 DK
GTIN	4045197776822
Classe d'article	91C

Description

Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats, avec tablette fixe. Compartiment ordinateur avec ventilateur sur la paroi arrière et une tablette réglable. Tiroir pour clavier verrouillable avec repose-poignets en bois, réglage en hauteur à 3 niveaux.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Hauteur: 1740 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 550 mm

Hauteur libre compartiment écran: 460 mm

Largeur libre compartiment écran: 690 mm

Profondeur utile compartiment écran: 230 mm

Description technique

Poids	82 kg
Hauteur libre bâti	640 mm
Largeur libre compartiment écran	690 mm
Profondeur utile compartiment écran	230 mm
Largeur	750 mm
Hauteur libre compartiment écran	460 mm
Profondeur	550 mm
Hauteur	1740 mm
Largeur libre bâti	690 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd

Accessoires

Logement de cylindre 225-010-5 sans barillet extractible	914200
Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet	914221