



Terminal informatique, Type: GB



Données de commande

N° commande	951500 GB
GTIN	4045197776983
Classe d'article	91C

Description

Exécution:

Compartment écran avec ventilateur pour écrans à tube cathodique de 19 pouces max., avec tablette galvanisée, réglable en hauteur. Porte battante avec vitre en polycarbonate, verrouillable.

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course. Réglage en hauteur à 3 niveaux au pas de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), verrouillable, repose-poignets en bois et système empêchant la traction sur les câbles.

Compartment ordinateur avec ventilateur et 1 tablette galvanisée réglable en hauteur, passages de câbles pour un câblage propre. Toutes les serrures ont la même clé.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes et façade de tiroir bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Le poste de travail informatique est compatible avec les armoires combinables 956000 – 956785 et peut être librement combiné à celles-ci.

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Réglage en hauteur au pas: 60 mm

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Certificat de sécurité: GS TÜV Süd
 Hauteur: 2000 mm
 Largeur: 750 mm
 Profondeur: 550 mm
 Hauteur libre compartiment écran: 599 mm
 Largeur libre compartiment écran: 684 mm
 Profondeur utile compartiment écran: 508 mm

Description technique

Profondeur utile compartiment ordinateur	520 mm
Hauteur libre compartiment écran	599 mm
Hauteur	2000 mm
Largeur libre compartiment écran	684 mm
Hauteur libre compartiment ordinateur	840 mm
Largeur libre compartiment ordinateur	670 mm
Profondeur	550 mm
Charge admissible maximale des tablettes compartiment écran – répartie sur la surface	100 kg
Largeur regard	552 mm
Charge admissible maximale des tablettes compartiment ordinateur – répartie sur la surface	100 kg
Largeur	750 mm
Poids	77,5 kg
Hauteur regard	552 mm
Diagonale d'écran maximale	19 pouce
Profondeur utile compartiment écran	508 mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Réglage en hauteur au pas	60 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Certificat de sécurité

GS TÜV Süd

Accessoires

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet

914220

Poignée coulissante pour compartiments pour écrans sans barillet

914224