



Poste informatique avec clapet pour imprimante, Type: DE



Données de commande

N° commande	951301 DE
GTIN	4045197777485
Classe d'article	91C

Description

Exécution:

Comme les postes de travail informatiques 951100 / 951150 / 951101 / 951151, mais:

- **Sous-armoire avec portes métalliques au lieu de vitres en polycarbonate.**
- **En plus, avec caisson rapporté avec portes battantes verrouillables et vitre en polycarbonate pour écran de 21 pouces max. et un 2ème ventilateur.**

Sous-armoire avec porte à deux battants en tôle pleine à fermeture séparée, pourvue d'une cloison (au choix: montage à droite ou à gauche), d'un **plateau extensible, charge admissible 45 kg**, avec système empêchant la traction sur les câbles, et d'une tablette galvanisée pour le compartiment tour. Toutes les serrures ont la même clé. Toutes les installations électriques sont aisément accessibles et disposées de manière à ne pas dépasser de la surface de base. Le poste de travail informatique est disponible avec ou sans roulettes (2 fixes et 2 directrices avec blocage Ø 125 mm ainsi qu'une poignée). Tablette de rangement en hêtre multiplis.

Protection électrique: étanche à l'eau et aux poussières suivant **IP41** conformément à DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Livraison:

L'installation électrique fixe comprend une réglette de raccordement (6 prises, 250 V / 16 A avec interrupteur marche / arrêt), un câble de raccordement de 1,2 m, un ventilateur servant de protection contre la surchauffe avec rallonge de 5m.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes, tiroir et plateaux extensibles bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Hauteur: 1720 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 725 mm

Hauteur libre compartiment écran: 599 mm

Largeur libre compartiment écran: 654 mm

Hauteur libre bâti: 640 mm

Description technique

Poids	65,5 kg
Profondeur	725 mm
Largeur libre bâti à gauche	690 mm
Largeur	1000 mm
Hauteur libre compartiment écran	599 mm
Largeur libre compartiment écran	654 mm
Hauteur libre bâti	640 mm
Largeur libre bâti à droite	210 mm
Hauteur	1720 mm
Dimensions volet d'imprimante	361×290 mm mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP	IP 41
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd

Accessoires

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet

914220