



Serre-joints à serrage rapide magnésium, Capacité de serrage: 300mm



Données de commande

N° commande	860750 300
GTIN	4008158028743
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Etrier et valet en **magnésium** (fabrication moulée sous pression), **très résistants et extrêmement légers**. Rail en acier étiré, galvanisé. Levier de serrage, rotule et cliquet en **plastique renforcé en fibre de verre, incassable**. Valet muni d'un capuchon en plastique amovible. En dessous, prisme en croix pour le serrage de pièces arrondies. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage.

Utilisation:

Pour un **serrage rapide** et sans effort **avec une pression moyenne**.

Description technique

Section du rail	20x5 mm
Poids	0,38 kg
Porte-à-faux	80 mm
Capacité de serrage	300 mm
Type de produit	Presses

