



## Poste de travail informatique avec volet d'imprimante, Type: DE



### Données de commande

N° commande	951503 DE
GTIN	4045197777720
Classe d'article	91C

### Description

#### Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats, avec tablette fixe. Compartiment ordinateur avec ventilateur sur la paroi arrière et une tablette réglable. Tiroir pour clavier verrouillable avec repose-poignets en bois, réglage en hauteur à 3 niveaux.

#### Livraison:

Réglette de raccordement à 6 prises (250V/16A avec interrupteur marche/arrêt). Câble de raccordement de 1,2 m.

#### Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Hauteur: 1740 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 550 mm

Hauteur libre compartiment écran: 460 mm

Largeur libre compartiment écran: 690 mm

Profondeur utile compartiment écran: 230 mm

## Description technique

Hauteur	1740 mm
Profondeur	550 mm
Hauteur libre compartiment écran	460 mm
Largeur libre compartiment écran	690 mm
Profondeur utile compartiment écran	230 mm
Hauteur libre bâti	640 mm
Largeur	750 mm
Poids	82 kg
Largeur libre bâti	690 mm
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm mm
Épaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP	IP 41
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd

## Accessoires

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet	914220
Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet	914221