



Poste de travail informatique avec volet d'imprimante, Type: CH



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 951503 CH |
| GTIN | 4045197777737 |
| Classe d'article | 91C |

Description

Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats, avec tablette fixe. Compartiment ordinateur avec ventilateur sur la paroi arrière et une tablette réglable. Tiroir pour clavier verrouillable avec repose-poignets en bois, réglage en hauteur à 3 niveaux.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Hauteur: 1740 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 550 mm

Hauteur libre compartiment écran: 460 mm

Largeur libre compartiment écran: 690 mm

Profondeur utile compartiment écran: 230 mm

Description technique

| | |
|-------------------------------------|--|
| Hauteur | 1740 mm |
| Profondeur | 550 mm |
| Profondeur utile compartiment écran | 230 mm |
| Largeur libre compartiment écran | 690 mm |
| Hauteur libre compartiment écran | 460 mm |
| Poids | 82 kg |
| Hauteur libre bâti | 640 mm |
| Largeur libre bâti | 690 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Dimensions volet d'imprimante | 236×290 mm mm |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Angle d'ouverture de porte | 225 degré |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Indice de protection IP | IP 41 |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd |

Accessoires

| | |
|--|--------|
| Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet | 914220 |
| Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet | 914221 |