



## Poste de travail informatique avec volet d'imprimante, Type: GB



### Données de commande

N° commande	951621 GB
GTIN	4045197777829
Classe d'article	91C

### Description

#### Exécution:

Compartiment écran TFT pour écrans plats, verrouillable, avec tablette fixe. Porte à relever réglable progressivement, à maintien automatique avec vitre en polycarbonate. **Compartiment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en hêtre multiplis.

#### Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre.**

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9 mm

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Hauteur: 1530 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 550 mm

Hauteur libre compartiment écran: 460 mm

Largeur libre compartiment écran: 690 mm

Profondeur utile compartiment écran: 230 mm

### Description technique

Profondeur utile compartiment écran	230 mm
Hauteur libre bâti	640 mm
Largeur	750 mm
Hauteur libre compartiment écran	460 mm
Hauteur	1530 mm
Poids	70 kg
Profondeur	550 mm
Largeur libre compartiment écran	690 mm
Largeur libre bâti	670 mm
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP	IP 41
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd

## Accessoires

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet	914220
Poignée coulissante pour armoires vestiaires sans barillet	914221