



Poste de travail informatique avec volet d'imprimante, Type: CH



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 951601 CH |
| GTIN | 4045197778024 |
| Classe d'article | 91C |

Description

Exécution:

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bois et système empêchant la traction sur les câbles. **Compartment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en hêtre multiplis.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre**.

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9 mm

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Hauteur: 1020 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 550 mm

Hauteur libre bâti: 640 mm

Largeur libre bâti: 670 mm

Dimensions volet d'imprimante: 236×290 mm

Description technique

| | |
|---------------------------------|--|
| Largeur libre bâti | 670 mm |
| Hauteur libre bâti | 640 mm |
| Profondeur | 550 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Poids | 58 kg |
| Hauteur | 1020 mm |
| Dimensions volet d'imprimante | 236×290 mm mm |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm |
| Angle d'ouverture de porte | 225 degré |
| Pas de panneau perforé Hoffmann | 9×9 mm |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Indice de protection IP | IP 41 |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd |

Accessoires

| | |
|---|--------|
| Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet | 914220 |
|---|--------|