



Poste de travail informatique avec volet d'imprimante, Type: GB



Données de commande

N° commande	951601 GB
GTIN	4045197778079
Classe d'article	91C

Description

Exécution:

Tiroir pour clavier encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bois et système empêchant la traction sur les câbles. **Compartment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en hêtre multiplis.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre**.

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9 mm

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Hauteur: 1020 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 550 mm

Hauteur libre bâti: 640 mm

Largeur libre bâti: 670 mm

Dimensions volet d'imprimante: 236×290 mm

Description technique

Poids	58 kg
Largeur libre bâti	670 mm
Largeur	750 mm
Hauteur libre bâti	640 mm
Hauteur	1020 mm
Profondeur	550 mm
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP	IP 41
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd

Accessoires

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet	914220
---	--------