



## Poste de travail informatique avec volet d'imprimante, Type: DK



### Données de commande

N° commande	951601 DK
GTIN	4045197778086
Classe d'article	91C

### Description

#### Exécution:

**Tiroir pour clavier** encliquetable en fin de course, verrouillable, avec repose-poignets en bois et système empêchant la traction sur les câbles. **Compartment ordinateur** avec **ventilateur**, tablette galvanisée réglable et tablette de rangement en hêtre multiplis.

#### Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, portes et tiroirs bleu signal RAL 5005, **revêtement par poudre**.

Épaisseur du matériau: 0,9 mm

Angle d'ouverture de porte: 225 degré

Pas de panneau perforé Hoffmann: 9×9 mm

Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Indice de protection IP: IP 41

Hauteur: 1020 mm

Largeur: 750 mm

Profondeur: 550 mm

Hauteur libre bâti: 640 mm

Largeur libre bâti: 670 mm

Dimensions volet d'imprimante: 236×290 mm

## Description technique

Poids	58 kg
Largeur libre bâti	670 mm
Largeur	750 mm
Hauteur	1020 mm
Hauteur libre bâti	640 mm
Profondeur	550 mm
Dimensions volet d'imprimante	236×290 mm mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Pas de panneau perforé Hoffmann	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Indice de protection IP	IP 41
Certificat de sécurité	GS TÜV Süd

## Accessoires

Poignée coulissante pour portes battantes sans barillet	914220
---	--------