



Pince à sertir à 4 broches DigiCrimp, poignées bimatières, Type: 2,5



Données de commande

N° commande	729550 2,5
GTIN	4003773063209
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Sertissage fiable grâce à un verrouillage obligatoire et un approvisionnement synchrone des broches à sertir.

Contrôle du réglage de base à l'aide de la pige de contrôle fournie.

Approvisionnement en broches à sertir réglable au pas de 0,01 mm et lecture numérique. Avec fonction de réétalonnage. Surveillance électronique de l'usure. Différentes fonctions de réglage disponibles. Avec logement de contact standard pour contacts Coninvers et comparables.

Utilisation:

Pour contacts mâles et femelles tournés

Livraison:

Pince à sertir à 4 broches en coffret.

Description technique

Longueur totale	195 mm
Pour section de conducteur	0,08 - 2,5 mm ²
Blocage automatique disponible	oui
Affichage numérique	oui
Type de produit	Pince à sertir

