

Garant
CNMM 120408, Nuance: HB7010-1


Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 250452 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779762 |
| Classe d'article | 21G |

Description

CNMM 120408 HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SR

 Prof. coupe a_p : 2 - 10 mm

Avance f: 0,4 - 1,2 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Application principale | P |
| Avance f | 0,4 - 1,2 mm/tr |
| Brise-copeaux | SR |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 100 - 375 m/min |
| Prof. coupe a_p | 2 - 10 mm |
| Nuance | HB7010-1 |
| Rayon d'angle | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Condition de coupe | Continue |
| Classement finition/ébauche | Ebauche |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CNMM 120408 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |