

**Garant**
**KNUX 160410R, Nuance: HB7010-1**

**Données de commande**

N° commande	251076 HB7010-1
GTIN	4045197779991
Classe d'article	21G

**Description**

KNUX 160410R HB7010-1 Nuance: HB7010-1

Brise-copeaux: SG

Brise-copeaux: 3,2 mm

 Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 375 m/min

**Description technique**

Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	1 - 6 mm
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	3,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 375 m/min
Nuance	HB7010-1
Brise-copeaux	SG
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	1 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410R
Type de produit	Plaquette pour tournage