

Garant
SNMG 150612, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	251330 HB7010-1
GTIN	4045197780126
Classe d'article	21G

Description

SNMG 150612 HB7010-1 Rayon d'angle: 1,2 mm
 Nuance: HB7010-1
 Brise-copeaux: SG
 Prof. coupe a_p : 1,5 - 9 mm
 Avance f : 0,25 - 0,8 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 375 m/min

Description technique

Avance f	0,25 - 0,8 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SG
Prof. coupe a_p	1,5 - 9 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	1,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 375 m/min

Nuance	HB7010-1
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150612
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage