

Garant
TNMG 160404, Nuance: HB7010-1


Données de commande

N° commande	251542 HB7010-1
GTIN	4045197780218
Classe d'article	21G

Description technique

Condition de coupe	Continue
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min
Brise-copeaux	SM
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Nombre de changements/dents	6

Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage