



Chaussures basses noir/bleu VD PRO 1500 ESD, S2 NB, Pointure EU: 40



Données de commande

N° commande	092531 40
GTIN	4044348503812
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité de la série **VARIO DYNAMICS® PRO**. Technologie VARIO Multiflex® pour un poids réduit.

- **Tige en microfibres très légères.**
- **Doublure fonctionnelle respirante.**
- **Semelle extérieure TPU Athletic ESD, bleu clair.**
- **Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures basses sans coutures. Languette antipoussière, applications sur la tige.

Avec **amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®**.

Avec semelle première en cuir véritable.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Remarque(s):

Modèle large XB sous 092532.

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46. Livrables dans les pointures UE 36 – 50.

Comprend l'élément amortisseur rouge et vert

Description technique

Classe de protection	S2
Matériau coque de protection	Aluminium
Isolation au froid	jusqu'à -20 °C
Matériau semelle extérieure	TPU Athletic
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Couleur	Noir / bleu
Pointure UE	40
Série	VD PRO 1000 ESD
Propriété	Amortissement Vario®
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité