

**Bottines de soudeur anthracite VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, Pointure UE: 38****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 092812 38     |
| GTIN             | 4044348460511 |
| Classe d'article | 09C           |

**Description****Exécution:**

Chaussures de sécurité en cuir lisse souple avec large surface d'entrée et **résistance élevée à la chaleur** jusqu'à env. 220 °C.

- **Languette fermée.**
- **Semelle intérieure confortable sur toute la surface ERGO-COOL avec structure d'aération pour un confort optimal.**
- **Semelle extérieure Perbunan VX.**
- **Excellente résistance à l'abrasion et antidérapantes.**
- **Résistance à la coupure et mécanique élevées.**

Bottines pour soudeurs et fondeurs VX 7380 Perbunan, pour des conditions d'utilisation extrêmes. Système d'écoulement des liquides chauds sur le dessus.

- **Languette fermée.**
- **Semelle extérieure Perbunan VX ESD, anthracite.**
- **Système d'amortissement au niveau des talons SECURA VARIO®.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle intérieure confort ERGO-COOL®.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

**Norme:**

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

**Remarque(s):**

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 38 – 48.

Isolation électrique: ZED/ESD

Classe de protection: EN ISO 20345 - S2

Matériau coque de protection: Aluminium

Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200 °C °C

Norme: DGUV 191

## Description technique

|  |   |
|--|---|
| Matière doublure intérieure  | Cuir véritable  |
| Matériau semelle extérieure  | Perbunan VX   |
| Tige   | Cuir lisse  |
| Couleur  | noir  |
| Norme  | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 |
| Antidérapant   | oui   |
| Classe de protection   | S2  |
| Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) | Plus de 200 °C °C   |
| Pointure UE  | 38  |
| résistant à la coupure   | oui   |
| Matériau coque de protection   | Aluminium   |
| Série  | VX 7000   |
| Sexe   | Homme   |
| Isolation électrique   | ZED/ESD   |
| Type de produit  | Bottes de sécurité  |