



Chaussures basses noir/violet Vitality Plus 439 ESD, S2 XB, Pointure UE: 39



Données de commande

N° commande	092712 39
GTIN	4044348453933
Classe d'article	09C

Description

Exécution:

Chaussures basses de sécurité femme VITALITY PLUS avec **amortissement multizone SECURA VARIO Vitality®** et semelle extérieure à zone de flexion **STEITZ FLEX-ZONE®**.

- **Extérieur en matière fonctionnelle ultra-légère combinée à du tissu respirant.**
- **Languette fermée.**
- **Bandes réfléchissantes de sécurité.**
- **Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD.**
- **Semelle première en cuir véritable.**
- **Semelle extérieure TPU-Dynamics, en blanc.**
- **Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).**

Chaussures basses avec languette fermée et semelle première en cuir véritable.

- **Coque de protection en aluminium.**
- **Semelle extérieure TPU-Dynamics.**
- **Structure de la semelle allégée avec zone d'articulation cintrée.**

Norme:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 36 – 41, livrables dans les pointures UE 35 – 42.

Isolation électrique: ZED/ESD

Classe de protection: EN ISO 20345 - S2

Résistance à la pénétration: Textile

Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Description technique

Antidérapant	oui
Couleur	noir/violet
Résistance à la pénétration	Textile
Classe de protection	S2
Matériau semelle extérieure	TPU Dynamics
Pointure UE	39
Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Sexe	Homme
Isolation électrique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité