



Bottes de sécurité jaunes DUNLOP PROTOMASTER FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 40



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 092920 40 |
| GTIN | 8713197301318 |
| Classe d'article | 09D |

Description

Exécution:

Bottes de sécurité spécialisées PROTOMASTOR FULL SAFETY. **Étanches et antidérapantes** pour garantir un maximum de sécurité au travail.

- **Extérieur PVC**
- **Semelle extérieure PVC, noire.**
- **Resiste aux huiles, graisses et produits chimiques.**
- **Antistatique.**

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Classe de protection: S5

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

Description technique

| | |
|----------------------|----|
| Classe de protection | S5 |
|----------------------|----|

Fiche technique

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Couleur | jaune |
| Pointure UE | 40 |
| Matériau coque de protection | Acier |
| Résistance à la pénétration | Acier |
| Sexe | Homme |
| Type de produit | Bottes en caoutchouc |