



Bottes de sécurité noires DUNLOP PUROFORT + RUGGED FULL SAFETY, S5, Pointure UE: 40



Données de commande

N° commande	092928 40
GTIN	8713197044925
Classe d'article	09D

Description

Exécution:

Bottes de sécurité de qualité PUROFORT+ RUGGED FULL SAFETY pour les travaux difficiles **au quotidien**. Avec une tige raccourcie et des **boucles** permettant de chausser et de déchausser plus facilement.

- **Extérieur Purofort® résistant aux produits chimiques.**
- **Semelle haut de gamme en PU.**
- **Semelle extérieure Purofort®, anti-dérapante.**
- **Amortissement des chocs au niveau des talons.**
- **Isolante jusqu'à -20°.**

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC

Classe de protection: S5

Matériau coque de protection: Acier

Résistance à la pénétration: Acier

Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Description technique

Classe de protection	S5
Couleur	jaune
Pointure UE	40
Isolation au froid	Jusqu'à -20°C
Matériau coque de protection	Acier
Résistance à la pénétration	Acier
Série	Purofort
Sexe	Homme
Type de produit	Bottes en caoutchouc