

**Garant****Filière 6g, M: M4,5**

## Données de commande

N° commande	140300 M4,5
GTIN	4062406189358
Classe d'article	11K

## Description

### Exécution:

Filière fermée, préfendue.  $\geq$  M3 avec entrée GUN des deux côtés pour un filetage aisé et une évacuation propre des copeaux dans le sens de la coupe. **Entrée sur 1 3/4 filet.**

Sens de la coupe: droite

Classe de tolérance: DIN 13 6g

Pas: 0,75 mm

Ø ext.: 20 mm

Hauteur: 7 mm

## Description technique

Classe de tolérance	DIN 13 6g
Hauteur	7 mm
Pas	0,75 mm
Ø ext.	20 mm
Taille de filetage	M4,5

Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Type d'outils	HSS
Norme	EN 22568
Sens de la coupe	droite
Type de produit	Filière

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Huile	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		