

**Douille de réduction fendue, Ø queue d1 / Ø serrage d2: 32/8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319428 32/8 |
| GTIN | 4045197781956 |
| Classe d'article | 32V |

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Modèle fendu – Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

| | |
|-----------------|----------------------|
| l_1 | 69 mm |
| l_2 | 10 mm |
| Ø serrage d_2 | 8 mm |
| Queue Ø d_1 | 32 mm |
| Ø d_4 | 37 mm |
| Type de produit | Douille de réduction |