

**Douille de réduction fendue, Ø queue d1 / Ø serrage d2: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	319428 32/16
GTIN	4045197781994
Classe d'article	32V

**Description****Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Modèle fendu – Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

**Utilisation:**

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

**Description technique**

$l_1$	69 mm
Ø serrage $d_2$	16 mm
Queue Ø $d_1$	32 mm
$l_2$	10 mm
Ø $d_4$	37 mm
Type de produit	Douille de réduction