

**Douille de réduction fendue, Ø queue d1 / Ø serrage d2: 50/16mm****Données de commande**

N° commande	319428 50/16
GTIN	4045197782144
Classe d'article	32V

Description**Exécution:**

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275 – 319405).

Modèle fendu – Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

Utilisation:

Pour réduire le Ø d'outils à queue cylindrique.

Description technique

l_1	90 mm
Queue Ø d ₁	50 mm
Ø d ₄	55 mm
l_2	10 mm
Ø serrage d ₂	16 mm
Type de produit	Douille de réduction