



## Pince pour circlips de précision avec butée de limitation, Type: A11



### Données de commande

N° commande	719892 A11
GTIN	4003773079606
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Avec butée de limitation réglable.

Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique. Articulation avec **ressort d'ouverture intégré**.

#### Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

#### Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

#### Norme:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

Utilisation pinces pour circlips: Bague extérieure coudée

Longueur totale: 130 mm

Pour Ø circlips extérieurs: 10 - 25 mm

Ø pointes: 1,3 mm

### Description technique

Longueur totale	130 mm
Pour Ø circlips extérieurs	10 - 25 mm

Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure coudée
Forme des mâchoires	coudée à 90°
Norme	DIN 5254 B
Forme	B
Ø pointes	1,3 mm
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Surface	grise et brunie à froid
Avec butée de limitation	oui
Articulation avec ressort d'ouverture intégré	oui
Poignée avec dispositif de blocage	non
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Sicherungsringzange