

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type C Ø 50 mm Ø tige 6 mm, BB-ZS, Grain: 120**Données de commande**

N° commande	573547 120
GTIN	54046719316330
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d'un mélange de grain de céramique de précision et d'oxyde d'aluminium, présentant une **durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.**

La brosse **radiale** Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).

Broche de serrage (**Ø tige 6 mm**) avec segments coulés.

Avec soies courbées (type C) pour le **traitement de surfaces profilées.**

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.

Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.

Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d'ébavurage.

Description technique

Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Largeur brosse	10 mm

Couleur	blanc
Ø brosse D ₁	50 mm
Grain	120
Ø queue D ₅	6 mm
Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	BB-ZS
Référence fabricant	BB-ZS
Type de produit	Brosse circulaire