

uvex**Paire de gants uvex phynomic lite, Taille des gants: 8**

Données de commande

N° commande	094290 8
GTIN	4048612044537
Classe d'article	04W

Description

Exécution:

uvex phynomic lite. Gants de protection très légers pour une meilleure résistance à la fatigue. Très bonne préhension dans les environnements secs. Öko-Tex® Standard 100 et tolérance dermatologique confirmée. Certification pour le contact alimentaire.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Série	uvex phynomic
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100

Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
EN 388	2121X
Matériau support	Polyamide, élasthane
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	anthracite
Poids	28 g
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages