

KÄRCHER**Aspirateur eau-poussières, Référence fabricant: NT27ME****Données de commande**

N° commande	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Puissant **aspirateur eau-poussières** polyvalent avec puissance d'aspiration élevée, construction compacte, range-flexible et support pour accessoires sur l'appareil. **Arrêt automatique** une fois le réservoir plein.

- **Le filtre plissé plat permet de basculer immédiatement l'aspiration eau/poussières sans retirer le filtre.**
- **Le système de décolmatage de filtre automatique Tact permet un travail sans interruption, une réduction des frais d'entretien et une longue durée de vie du filtre.**
- **Le bouton de commande central permet de passer aisément d'un programme d'aspiration à l'autre.**
- **Aspirateur universel mobile.**
- **Avec cuve en inox et filtre à cartouche.**
- **Réservoir robuste de 27 litres avec pare-chocs et roulettes directrices.**

Livraison:

Avec flexible d'aspiration avec coude, tube d'aspiration métallique 2x0,5 m, embouts pour sols et fentes, sachet-filtre plissé plat ou sachet-filtre en papier.

Remarque(s):

Pour les huiles et milieux huileux, utiliser l'aspirateur industriel 078522.

Description technique

Classe de poussières – aspirateur	L
Dimensions nominales raccords	35 mm
Hauteur	540 mm
Longueur	420 mm
Puissance absorbée	1380 W
Longueur câble	7,5 m
Poids	8,2 kg
Dépression	200 mbar
Largeur	420 mm
Niveau sonore	72 dB(A)
Référence fabricant	NT 27/1 Me Adv *EU
Nombre de moteurs	1
Volume du récipient	27 l
Longueur flexible d'aspiration	2,5 m
Débit volumique d'air	67 l/s
Systèmes de filtrage	Filtre à cartouche
Particularité	Cuve en inox, particulièrement mobile
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Jeu de sachets filtres 5 pièces Pour type d'aspirateur NT27	072808 NT27
Buse oblique en caoutchouc Dimensions nominales raccords DN35	078527 DN35
Filtre à cartouche Pour type d'aspirateur NT27	072807 NT27
Adaptateur, Ø 40-35 mm Dimensions nominales raccords DN35	078538 DN35

Embout pour fentes, étroit, 13 mm Dimensions nominales
raccords DN35

078528 DN35