

**Garant****Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7):  
16mm****Données de commande**

N° commande	319276 16
GTIN	4045197782465
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

- **Barre d'alésage complètement enserrée, ce qui permet d'amortir et d'éviter les vibrations.**
- **Arrosage interne et externe possible.**

Possibilité de fixation de la barre d'alésage dans la queue sur les réf. 10 – 20.

**Remarque(s):**

Pour les pièces de rechange 31 9287- 9288, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

**Description technique**

Alésage d <sub>2</sub> (H7)	16 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
l <sub>7</sub>	95 mm
d <sub>8</sub>	45 mm
Filetage M	M22×1,5
l <sub>8</sub>	50 mm
Forme	E

Taille VDI	VDI 40
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Porte-outils pour barres d'alésage VDI