

**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	250022 16/09
GTIN	4045197781871
Classe d'article	21T

**Description technique**

Vis de levier	259018 6
Jeu de ressorts	259044 5
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 1616H09
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Taille plaquette	9 mm
Levier	259015 9
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Taille de queue	16 mm
Sous-plaquette	259031 27
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Longueur totale L	100 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Sous-plaquette Type 27	259031 27
Levier Type 9	259015 9