

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	250023 16/09
GTIN	4045197782601
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Jeu de ressorts	259044 5
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 1616H09
Taille de queue	16 mm
Sous-plaquette	259031 27
Longueur totale L	100 mm
Taille plaquette	9 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Vis de levier	259018 6
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Levier	259015 9
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Sous-plaquette Type 27	259031 27
Levier Type 9	259015 9
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Jeu de ressorts10 pièces Type 5	259044 5
Jeu de poinçons10 pièces Type 3	259047 3