

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	250022 32/19
GTIN	4045197782687
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	PCKNR/L 3232P19
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Jeu de ressorts	259044 7
Longueur de tête L ₁	40 mm
Taille plaquette	19 mm
Vis de levier	259018 13
Taille de queue	32 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Sous-plaquette	259031 36
Longueur totale L	170 mm
Levier	259015 13
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7
Levier Type 13	259015 13
Sous-plaquette Type 36	259031 36