

**Pince-étau avec mâchoire inférieure pivotante, Longueur totale: 250mm****Données de commande**

N° commande	708903 250
GTIN	3662424019845
Classe d'article	73R

**Description****Exécution:**

Utilisation sûre et simple. Ouverture rapide et sans effort grâce à la **gâchette de déblocage** située sur la poignée inférieure. Avec plage et profondeur de serrage élevées, réglage rapide 5 niveaux et réglage fin supplémentaire. Mâchoire inférieure fortement contrecoudée pour le serrage de profilés en U et angulaires, tubes, etc. Mâchoires de prise crantées et corps de pince particulièrement robuste en acier à ressorts. Pince entièrement nickelée.

**Utilisation:**

Pour le maintien sûr de profilés, matériaux plats et tubes. Pression de serrage réglable jusqu'à 10 000 N.

**Matière(s):**

Mâchoires de prise au chrome-molybdène. Acier au chrome-vanadium; forgées.

**Description technique**

Serrage matériaux angulaires	50 mm
Longueur mors	60 mm
Longueur totale	250 mm
Serrage matériaux ronds	110 mm
Type de produit	Pince-étau