



Cliquet de précision, 1/2" avec éjecteur, rallonge 290 mm



Données de commande

N° commande	640385
GTIN	4013288184320
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Avec levier d'inversion droite / gauche. Avec éjecteur.

Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Livraison:

Cliquet de précision avec rallonge 290 mm.

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Nombre de dents: 72

Description technique

Référence fabricant	Kit Zyklop Hybrid
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur totale	280 - 505 mm
Nombre de dents	72
Type de produit	Cliquets

