

Weidmüller **Coupe-câbles, avec gaine bimatière isolé VDE, Longueur totale: 225mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 730250 225 |
| GTIN | 4008190181970 |
| Classe d'article | 73H |

Description**Exécution:**

Branches avec **isolation jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Tête avec lames serpettes. Branches avec poignées en plastique. Coupe lisse et propre sans écrasement.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé.

Description technique

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Capacité de coupe | 70 mm ² |
| Capacité de coupe jusqu'à Ø | 12 mm |
| Longueur totale | 225 mm |
| Référence fabricant | KT12 |
| Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 |
| Poignée | Gaine en plastique |
| Utilisation | mécanique, une main |
| Matériau | Acier à outils spécial, forgé |
| Surface | non revêtue |
| Avec ressort d'ouverture | non |

Type de produit

Ciseaux