

uvex

Paire de gants uvex phynomic C3, Taille des gants: 7



Données de commande

N° commande	094477 7
GTIN	4048612043486
Classe d'article	04W

Description

Exécution:

phynomic C3. Avec enduction hydrofuge en mousse nitrile et grande respirabilité. Avec certification pour les denrées alimentaires, hypoallergéniques.

uvex série phynomic. Gants anti-coupures particulièrement légers et souples, offrant un bon ajustement. Idéals

pour les activités exigeant une grande sensibilité. Öko-Tex® Standard 100 et sans silicone.

Norme:

EN 388; EN 420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

Description technique

Taille des gants	7
Série	uvex phynomic
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Propriété des gants	Certification pour les denrées alimentaires
Propriété des gants	Sans silicone
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X43B
Matériau support	Polyamide, HPPE
Revêtement	Mousse nitrile
Applications	Précision
Couleur	turquoise
Classe de protection anti-coupure	B
Type de produit	Gants anti-coupures