

Jeu d'embouts, acier inoxydable "Stainless" 30 pièces



Données de commande

N° commande	675796
GTIN	4013288115126
Classe d'article	63H

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675490, 1 pc. réf. 1/25; 3 pc. réf. 2/25; 1 pc. réf. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675492, 2 pc. réf. 1/25; 3 pc. réf. 2/25; 1 pc. réf. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675494, 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 5,5 Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675496, 2 pc. réf. TX10; 2 pc. réf. TX15; 3 pc. réf. TX20; 3 pc. réf. TX25; 2 pc. réf. TX30; 1 pc. réf. TX40

Adaptateur "Rapidaptor Stainless": 1 pièce 675020 réf. 6,3S

Description technique

Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal



Référence fabricant	Bit-Check 30 Stainless 1
Longueur embout	25 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Nombre de pièces	30
Codage couleur	oui
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable	
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675492 3/25
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable	
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675492 2/25
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable	
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675490 3/25
Tige avec aimant / raccord rapide Corps 6 pans 6,3S	675020 6,3\$
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 profil Hex-Plus, acier inoxydable «Stainless» Hexagonal 3 mm	675494 3
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable «Stainless» Profil Torx® TX10	675496 TX10
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable «Stainless» Profil Torx® TX25	675496 TX25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus, acier inoxydable «Stainless» Hexagonal 4 mm	675494 4
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable	
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675490 2/25
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus, acier inoxydable «Stainless» Hexagonal 5 mm	675494 5
	675496 TX15

«Stainless» Profil Torx® TX30

«Stainless» Profil Torx® TX20

inoxydable «Stainless» Hexagonal 2,5 mm

Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus, acier

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable



675494 2,5

675496 TX20

Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable «Stainless» Profil Torx® TX15	
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable	
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale	675492 1/25
1/25 mm	_
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable	
«Stainless» Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675490 1/25
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable «Stainless» Profil Torx® TX40	675496 TX40
	0734901840
Embout pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3Acier inoxydable	675496 TX30