

MIRKA**Rouleau abrasif auto-agrippant ABRANET® ACE, 115 mm × 10 m, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	567806 80
GTIN	6416868330267
Classe d'article	56M

Description**Exécution:**

Le système de polissage breveté **ABRANET®** est composé de polyamide recouvert de grain abrasif dans une **structure maillée** avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

- **Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.**
- **Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).**
- **Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.**
- **Efficacité optimale – la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.**

Utilisation:

Sur ponceuses vibrantes ou pour utilisation manuelle.

Abréviation de l'abrasif: Céramique

Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Description technique

Grain	80
Abrasifs	Grain de céramique

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur feuille abrasive	115 mm
Longueur feuille abrasive	10 m
Attribut des noms de produit	115 mm × 10 m