

Tête de barre d'alésage pour tourelles revolver à plateau, Type B, Ø serrage: 16 mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319163 16 |
| GTIN | 4251414900332 |
| Classe d'article | 38T |

Description

Exécution:

Premier adaptateur de base conçu pour une utilisation sur des tourelles revolver standard et à plateau. Indépendant du mécanisme d'alignement choisi.
Système modulaire.

Avantage(s):

- **Tous les outils avec liaison directe pour l'arrosage interne.**
- **Réduction des coûts grâce à un stockage efficace.**
- **Augmentation de la productivité grâce au meilleur positionnement.**

Remarque(s):

Convient pour les barres d'alésage anti-vibratoires 26 4902 – 26 4908, 26 4910 – 26 4922 ou les outils à queue cylindrique (p. ex: barres d'alésage en carbure monobloc à partir de Ø 10 mm).
Longueur L: 70 mm

Description technique

| | |
|------------|-------|
| Ø serrage | 16 mm |
| Longueur L | 70 mm |

Support

Type B